


csatlakozó MSSD-EB-M12

Cikkszám: 539712

FESTO

mágnestekercsekhez és szelepekhez, csatlakozó kép DIN EN 175 301, Bauform C szerint.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási frekvencia	50
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	11 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú derékszögű aljzat Plug pattern type C to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint négyzetes alak
Kábel csavarzat	M12
Megengedett kábelátmérő	4 ... 6 mm
Csatlakozó keresztmetszet	1.5 mm ²
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 125 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA erősítésű
Material seals	HNBR