

# Csatlakozó tömb CPASC1-PRS-2-5S-M5-MP


Cikkszám: 539896

Kifutó termék

FESTO

[a CPA-SC szelepszigethez.](#)

Kifutó típus. 2014-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	10.5 mm
Nyomáshóna elválasztás	1 és 3 és 5
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	2
Szelephely jelölés	Tábla
Üzemi nyomás	10 bar
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Hangnyomás szint	85 dB(A)
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Gyártmány súlya	430 g
Szelep interfész, elektromos	3 sarkú
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínnel
Felfogási mód	választható/egyéb átmenő furattal alakos sínnel
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	M5
12 vezérlő segédlevegő csatlakozás	M5
Csatlakozás légzőnyílás	M5
82 vezérlő lefűväs csatlakozás	M5
82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 4	M5
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/8
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium ötvözet eloxált