

nyomásszabályozó szelep telep LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI



Cikkszám: 540040

Kifutó termék

FESTO

2, 3, 4 vagy 5 közvetlen vezérlésű dugattyús nyomásszabályozó szelep kombinációja P lécen, manométer nélkül.

Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	DB
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	P lécen közvetlen vezérlésű dugattyús szabályozó szelep
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással visszarámmal
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Mpa nyomásszabályozási tartomány	0.05 ... 0.7 MPa
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 7 bar
psi nyomásszabályozási tartomány	7 ... 100 psi
Max.nyomáshiszterézis	0.5 bar
Normál névleges átáramlás	≥ 1,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:--:] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	500 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Material of plug screw	Acél Horganyzott
Material spacer pin	Alumínium ötvözet
Material manifold	Alumínium ötvözet
Material sealing ring	PVC
Material seals	NBR
Material housing	PA erősítésű