



Fordító hajtómű DRQD-25-180-YSRJ-A-AR-FW

Cikkszám: 540463

FESTO

helyzetérzékeléshez, állítható lökéscsillapítókkal és kiegyenlített játékú fogaskerekes hajtóművel. Sűrített levegő csatlakozás jobboldalon.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | 25 |
| Az elfordítási szög beállítási tartománya | -20 ... 6 deg |
| Fordítási szög | 0 ... 180 deg |
| Csillapítás | Lökéscsillapító, kemény karakterisztika, állítható |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukciós felépítés | Fogasléc/tengely |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Üzemi nyomás | 2 ... 10 bar |
| Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál | 1.5 Hz |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | szűrt sűrített levegő |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Forgató nyomaték 6 bar-nál | 6.1 Nm |
| Felfogási mód | átmenő furattal belső menettel választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás | M5 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Anyag információ, hajtótengely | Nemesíthető acél |
| Anyag információ, fedél | Alumínium |
| Anyag információ, tömítések | NBR TPE-U(PU) |
| Anyag információ, ház | Alumínium |