


# Manométer készlet DPA-40-16-MA-SET

Cikkszám: 540782

FESTO

[nyomásfokozóhoz](#)



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 837-1
Névleges méret, manométer	27
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	külső menettel
Üzemi nyomás	16 bar
Mérés pontossági osztály	4
Védettség	IP43
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus csatlakozás	R1/8
Gyártmány súlya	16 g