



# Gömbcsapos hajtómű egység VZPR-BPDH-22-R112R

Cikkszám: 540877

FESTO

DAPS pneumatikus fordító hajtóműből áll, nemesacél kivitelű VAPB 2/2-  
utú gömbcsappal kombinálva.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap Fordító hajtómű
Működtetés fajtája	elektromos pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	CNOMO belső menettel
Armatúra csatlakozás	Rp1 1/2
Kapcsolási pozíció jelző	Gomb iránya = átáramlás iránya
ÁN névleges méret	40
Üzemi nyomás, gömbcsap hajtás	1 ... 8.4 bar
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Közeg hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Élelmiszeripari engedélyezés	nem
Gyártmány súlya	7,000 g
KBK korrózióállósági osztály	3