

bekapcsoló szelep MS6N-EM1-1/4

Cikkszám: 541293

FESTO

kézi, átáramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Forgó tolattyús szelep
Működtetés fajtája	kézi
Lefúvás funkció	nem fojtható
Vezérlési fajta	közvetlen
Szelep funkció	3/2 bistabil
Üzemi nyomás	0 ... 18 bar
C érték	10.7 l/sbar
b érték	0.56
Normál névleges átáramlás	3,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Élelmiszerral való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Beépítési helyzet	tetszőleges
Áramlási irány	nem visszafordítható
Gyártmány súlya	580 g
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	1/2 NPT
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium présöntvény