


nyomásfelfuttató szelep MS12-DE-G-V24

Cikkszám: 541498

FESTO

pneumatikus berendezések lassú nyomás alá helyezéséhez és lefűvására.



Adatlap

Jellemző	Érték
Lefűvás funkció	fojtható
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	reteszelő nyomó
Konstrukciós felépítés	Dugattyú ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Szelep funkció	2/2
Kapcsolási pozíció jelző	tartozékokkal
Üzemi nyomás	3 ... 16 bar
Normál névleges átáramlás	25,000 ... 42,000 l/min
Ciklusidő	100 %
Tekercs jellemző	24 V DC: 8,4 W 42 V AC: 50 Hz, meghúzási teljesítmény: 14,0 VA, tartó teljesítmény: 10,0 VA 42 V AC: 60 Hz, meghúzási teljesítmény: 12,0 VA, tartó teljesítmény: 7,0 VA
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	3,800 g
Elektromos csatlakozás	DIN EN 175301-803 szerint négyzetes alak
Jelállapot kijelzése	tartozékokkal
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	Telep modul
Pneumatikus csatlakozás 2	Telep modul
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény