

robosztus cső PAN-R-16X3-SI

Cikkszám: 541679

FESTO

külső méretre kalibrált, nagyobb nyomásra, max. 20 bar, hő- és mechanikai terheléseket jól elviseli.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	16 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	73 mm
Belső átmérő	10 mm
Min.hajlítási sugár	42 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 3.5 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 507.5 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-:] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.1262 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	16 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	ezüst
Shore keménység	D 62 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-A