


# közbülső helyzet modul DADM-DGC-25-A

Cikkszám: 541700

FESTO

DGC és DGCI lineáris hajtóművekhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Max. elfordítási idő	100 ms
Ismétlési pontosság	0.02 mm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	430 g
Felfogási mód	DGC hengerre rögzítve
Pneumatikus csatlakozás	QS-4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material stop screw	Acél Horganyzott
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material lever	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material clip	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material nut	Acél Horganyzott
Finomállítás	2 mm
Működési mód	kettősműködésű