


manométer MA-27-25-R1/8

Cikkszám: 541734

FESTO

a kijelzés egysége bar és psi.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzési tartomány [bar]	0 ... 25 bar
Display range	0 ... 362.5 psi
Névleges méret, manométer	27
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Operating pressure MPa	0 ... 2.5 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 25 bar
Operating pressure	0 ... 362.5 psi
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	4
Védettség	IP43
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	R1/8
Közeggel érintkező anyagok	PA erősítésű
Material of threaded plug	PA erősítésű
Material housing	PA
Material screen	PS
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	8 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs acetilén nincs oxigén
Skála	Kettős skála bar (külső) psi (belső)