

Kezelő készülék FED-60

Cikkszám: 541999
Kifutó termék

FESTO

Kezelő és kijelző készülék, FPC rendszerekhez csatlakoztatható LCD grafikus képernyővel, 9 funkció billentyűvel.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Mélység	53 mm
Magasság	109 mm
Hossz	149 mm
Max. előlap vastagság	5 mm
Felhasználói memória	512 kByte
Felhasználói LED-ek száma	10
Funkciógombok száma	9
Rendszergombok száma	10
Valós idejű óra	igen
Esemény lista	256
Recept tároló	16 kByte
Riasztások	1,024
Valós idejű óra eltérése	130 s / hó
Rendszer LED-ek száma	4
Kijelző	Monokróm LCD háttérvilágítással
Kijelző méret	4 x 20 karakter
Back-up telep	3 V / 270 mA lithium
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Képernyő felbontás	120x32 Pixel
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	0,25 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Engedély	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Gyártmány súlya	1,000 g
AUX interfész	Sub-D 9 sarkú aljzat
PC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó
Programozó interfész	9,6 - 38,4 kBd
PLC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú

Jellemző	Érték
	Csatlakozó
Ethernet interfész	opcionális, 10 MBd
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Programozó szoftver	FED Designer 6.06 vagy újabb
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	NEC 500 Class I, Div. 2