


# csatlakozó kábel

## NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Cikkszám: 542129

FESTO

közelítéskapcsolókhhoz, helyzet távadókhöz, nyomáskapcsolókhöz,  
áramlás érzékelőkhöz, optikai és induktív érzékelőkhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezetési tulajdonság	Standard
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Áramterhelhetőség	4 A
Védettségi szint	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 70 °C
Max. meghúzási forgatónyomaték	0,6 Nm M12x1-nél
Min.kábel hajlítási sugár	52 mm
Gyártmány súlya	26 g
1-es elektromos csatlakozás	Egyenes aljzat, M12x1, 5 pólusú, A kódolású
2-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó dugó, M12x1, 4 pólusú, A kódolású
Kábelszerkezet	4x0,34
Kábel átmérő	5.2 mm
Kábelhossz	0.15 m
Vezeték névleges keresztmetszet	0.34 mm <sup>2</sup>
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	menetes dugóval hollandi anyával
Ház színe	fekete
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag információ, hollandi anya	Horgany présöntvény
Anyag információ, tömítések	FPM
Anyag információ, ház	TPE-U(PU)
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ: csavarok	Horgany présöntvény
Anyag információ: krimp csatlakozók	aljzat aranyozva Réz ötvözet Csatlakozó, aranyozott