


Gömbcsap

VAPB-3/8-F-63-F0304-CR

Cikkszám: 542844

FESTO

korrózió- és saválló.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lág
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp3/8
Karima furatkép	F03 F04
Belső átmérő	12 mm
ÁN névleges méret	10
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Működtető nyomaték	7 Nm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 180 °C
Kv átáramlás	10 m ³ /h
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4408
Anyag információ, tömítések	FPM PTFE
Anyag információ: gömb	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4401
Anyag információ, tengely	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	200 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	3