

függőleges nyomászáró lap



VABF-S4-2-L1D1-C

Cikkszám: 542884

FESTO

VTSA és VTSA-F szelepszigethez, szabványos csatlakozó kép 15407-2 szerint, a sorolható alaplap és a szelep közé történő szereléshez, a sziget tápnyomását lezárja.

A szelepet a szelepsziget tápnyomásának lekapcsolása nélkül ki lehet szerelni.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	18 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 15407-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	1 MPa
Üzemi nyomás	10 bar
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	209 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Material housing	Alumínium présöntvény