


Pick&Place DHSP-SLT20-SLT16

Cikkszám: 542972

FESTO

mini szánegységből áll, precíz, kis méretű, rövid ciklusidők. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Pick&Place 1.0
Hasznos terhelés	0 ... 2 kg
Hajtómű, Z tengely	SLT-16
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Löklet, Z tengely	0 ... 150 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	SLT-20
Meghajtó rendszer, Y tengely	pneumatikus
Löklet, Y tengely	0 ... 200 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm