


Lineáris portál DHSL-DGPL25S-HMPL16

Cikkszám: 542980

FESTO

dugattyúrúd nélküli hajtóműből és könnyű handling tengelyből áll, nagyon dinamikus Soft Stop-pal, precíz, moduláris. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---------------------|
| Csoport | Lineáris portál 1.0 |
| Hasznos terhelés | 0 ... 2 kg |
| Hajtómű, Z tengely | HMPL-16 |
| Meghajtó rendszer, Z tengely | pneumatikus |
| Középhegység, Z tengely | egyszeres |
| Lökét, Z tengely | 0 ... 160 mm |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely | ± 0,02 mm |
| Ismétlési pontosság, középhegységben, Z tengely | ± 0,02 mm |
| Hajtómű, Y tengely | DGPL-25-SPC11 |
| Meghajtó rendszer, Y tengely | szervopneumatikus |
| Középhegység, Y tengely | kétszeres |
| Lökét, Y tengely | 0 ... 1,600 mm |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely | ± 0,02 mm |
| Ismétlési pontosság, középhegységben, Y tengely | ± 1 mm |