


Lineáris portál DHSL-2DGE25RF-HMPL20

Cikkszám: 542993

FESTO

elektromos fogasszíf hajtású görgővezetékes tengelyből, vezetőtengelyből és könnyű handling tengelyből áll, nagyon dinamikus pozícionálás és moduláris sokféleség. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 2.0
Hasznos terhelés	0 ... 4 kg
Hajtómű, Z tengely	HMPL-20
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Középhelyzet, Z tengely	egyszeres
Löket, Z tengely	0 ... 200 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	2x DGE-25-ZR-RF
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíf görgős vezetékkel
Középhelyzet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 2,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,1 mm