

Térbeli portál


DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-SLT20

Cikkszám: 543034

FESTO

elektromos fogasszíj hajtású görgősvezetékes tengelyből áll, függőleges kompakt mini szánegység, egzakt és nagyon dinamikus pozicionálás. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Térbeli portál 2.0
Hasznos terhelés	0 ... 4 kg
Hajtómű, Z tengely	SLT-20
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Löket, Z tengely	0 ... 200 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	2x DGE-25-ZR-RF
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíj görgős vezetékekkel 2x
Középhelyzet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 1,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,1 mm
Hajtómű, X tengely	DGE-25-ZR-RF
Meghajtó rendszer, X tengely	elektromos Fogasszíj görgős vezetékekkel
Középhelyzet, X tengely	tetszőleges
Löket, X tengely	0 ... 3,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, X tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, X tengely	± 0,1 mm