


Térbeli portál DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-HMP25

Cikkszám: 543044

FESTO

elektromos fogasszíf hajtású görgősvezetékes tengelyből áll, függőleges handling tengely, egzakt és robusztus. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Térbeli portál 4.0
Hasznos terhelés	0 ... 10 kg
Hajtómű, Z tengely	HMP-25
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Középhegység, Z tengely	egyszeres
Lökét, Z tengely	0 ... 400 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhegységben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	2x DGE-40-ZR-RF
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíf görgős vezetékkel 2x
Középhegység, Y tengely	tetszőleges
Lökét, Y tengely	0 ... 1,200 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középhegységben, Y tengely	± 0,1 mm
Hajtómű, X tengely	DGE-40-ZR-RF
Meghajtó rendszer, X tengely	elektromos Fogasszíf görgős vezetékkel
Középhegység, X tengely	tetszőleges
Lökét, X tengely	0 ... 3,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, X tengely	± 0,1 mm
Ismétlési pontosság, középhegységben, X tengely	± 0,1 mm