


# Lineáris portál DHSL-DGPL40S-HMPL20

Cikkszám: 543052

FESTO

dugattyúrúd nélküli hajtóműből és könnyű handling tengelyből áll, nagyon dinamikus Soft Stop-pal, precíz, moduláris. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 2.0
Hasznos terhelés	0 ... 4 kg
Hajtómű, Z tengely	HMPL-20
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Középhegység, Z tengely	egyszeres
Lökét, Z tengely	0 ... 200 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhegységben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	DGPL-40-SPC11
Meghajtó rendszer, Y tengely	szervopneumatikus
Középhegység, Y tengely	kétszeres
Lökét, Y tengely	0 ... 1,600 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhegységben, Y tengely	± 1 mm