


Párhuzamos készlet EAMM-U-D32-32B

Cikkszám: 543152

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetetlenségi nyomaték	2.931 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.05 Nm
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	300 g
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz