


# axiális készlet EAMM-A-D60-70A

Cikkszám: 543161

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	750 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D60A D60B D60C
Interfész kód, motor In	70A
Anyag megjegyzés	RoHS konform