


# axiális készlet EAMM-A-D60-52B

Cikkszám: 543163

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	930 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D60A D60C
Interfészkód, motor In	52B
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform