


# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-E32-42C

Cikkszám: 543229

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	3,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetetlenségi nyomaték	10.22 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	0.1 Nm
Átvihető forgató nyomaték	3 Nm
Gyártmány súlya	690 g
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz