


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-E48-52C

Cikkszám: 543233

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Méret | 40 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Max.fordulatszám | 3,000 1/min |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 71.138 kgmm ² |
| Üresjárási nyomaték | 0.3 Nm |
| Átvihető forgató nyomaték | 5.5 Nm |
| Gyártmány súlya | 1,800 g |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |