


többpólusú csomópont VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Cikkszám: 543415

FESTO

VTSA és VTSA-F szelepszigethez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	16 monostabil szelepeknél 8 bistabil szelepeknél
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	539 g
Elektromos csatlakoztatás	Többpólusú
Elektromos csatlakozás	19-pólusú Csatlakozó CNOMO E03.62.530.N szerint
Material cover	PA
Material housing	Alumínium présöntvény