

# Kezelő készülék FED-501


Cikkszám: 543440

Kifutó termék

FESTO

Kezelő és kijelző készülék, FPC rendszerekhez csatlakoztatható LCD grafikus képernyővel, 1 funkció billentyűvel.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Mélység	66 mm
Magasság	147 mm
Hossz	187 mm
Max. előlap vastagság	5 mm
Felhasználói memória	32 Mbyte
Felhasználói LED-ek száma	1
Funkciógombok száma	1
Valós idejű óra	igen
Esemény lista	1,024
Recept tároló	32 kByte
Riasztások	1,024
Valós idejű óra eltérése	130 s / hó
Színek száma	8 szürkeségi fokozat
Rendszer LED-ek száma	4
Kijelző	Monokróm LCD
Kijelzési tulajdonságok	Touchscreen
Kijelző méret	5,6"
Back-up telep	3 V / 270 mA lithium
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Képernyő felbontás	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	0,6 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Engedély	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Gyártmány súlya	1,400 g
AUX interfész	Sub-D 9 sarkú aljzat
Nyomtató interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú aljzat
PC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú aljzat

Jellemző	Érték
Programozó interfész	9,6 - 38,4 kBd
PLC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó
Ethernet interfész	opcionális, 10 MBd
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Programozó szoftver	FED Designer 6.06 vagy újabb
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	NEC 500 Class I, Div. 2