



# szabályozó lap

## VABF-S3-2-R3C2-C-10

Cikkszám: 543530

FESTO

VDMA-01/02 szelepszigetech, szabványos csatlakozó kép 15407-1, 10 bar-ig.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	18 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 15407-1
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus többszintű kiépítés	Nyomákszabályozó 4-hez
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással
Manométer választás	lehetséges
Mpa nyomákszabályozási tartomány	0.2 ... 0.85 MPa
Nyomákszabályozási tartomány	2 ... 8.5 bar
psi nyomákszabályozási tartomány	29 ... 123.25 psi
1 bemeneti nyomás	0.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	245 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
Manométer csatlakozás	szorító kapoccsal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material control panel	PA
Material regulator housing	Alumínium présöntvény