

membrános levegőszárító


MS4N-LDM1-1/8-P10

Cikkszám: 543634

FESTO

Csökkentett nyomás harmatpont, fém csésze, átáramlási irány balról jobbra.

Figyelem: a készülék tartós kifogástalan működéséhez az üzemi levegőt 0,01µm-es finomszűrővel (maradó részecske méret < 0,1µm, maradó olajtartalom < 0,1 mg/m³) feltétlenül szűrni kell!



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 4 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Konstruktív felépítés | Membrános szárító |
| Üzemi nyomás | 3 ... 12.5 bar |
| Normál névleges átáramlás | 100 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés nem lehetséges |
| Nyomás alatti harmatpont csökkenés | 20 K |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Élelmiszerral való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:3:2] szerint |
| Közeg hőmérséklet | 2 ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 2 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 0.53 kg |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 1/8 NPT |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Alumínium présöntvény |
| Material bowl | Alumínium ötvözet |