

# membrános levegőszárító



## MS4N-LDM1-1/4-P10-Z

Cikkszám: 543637

FESTO

Csökkentett nyomás harmatpont, fém csésze, átáramlási irány jobbról balra.

Figyelem: a készülék tartós kifogástalan működéséhez az üzemi levegőt 0,01µm-es finomszűrővel (maradó részecske méret < 0,1µm, maradó olajtartalom < 0,1 mg/m<sup>3</sup>) feltétlenül szűrni kell!



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Membrános szárító
Üzemi nyomás	3 ... 12.5 bar
Normál névleges átáramlás	100 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
Nyomás alatti harmatpont csökkenés	20 K
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Élelmiszerral való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:3:2] szerint
Közeg hőmérséklet	2 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	2 ... 50 °C
Gyártmány súlya	0.53 kg
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	Alumínium ötvözet