



Membrános légszárító MS6-LDM1-1/2-P40-Z

Cikkszám: 543651

FESTO

Csökkentett nyomás harmatpont, fém csésze, átáramlási irány jobbról balra.

Figyelem: a készülék tartós kifogástalan működéséhez az üzemi levegőt 0,01µm-es finomszűrővel (maradó részecske méret < 0,1µm, maradó olajtartalom < 0,1 mg/m³) feltétlenül szűrni kell!



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Membrános szárító
Üzemi nyomás	3 ... 12.5 bar
Normál névleges átáramlás	400 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
Nyomás alatti harmatpont csökkenés	20 K
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:3:2] szerint
Közeg hőmérséklet	2 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	2 ... 50 °C
Gyártmány súlya	1.3 kg
Felfogási mód	választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium ötvözet