

membrános levegőszárító

LDM1-1-D-MAXI-600

Cikkszám: 543674


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

a száraz és tiszta levegőhöz.

Figyelem: a készülék tartós kifogástalan működéséhez az üzemi levegőt 0,01µm-es finomszűrővel (maradó részecske méret < 0,1µm, maradó olajtartalom < 0,1 mg/m³) feltétlenül szűrni kell!

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstrukciós felépítés	Membrános szárító
Üzemi nyomás	3 ... 12,5 bar
Normál névleges átáramlás	600 l/min
Üzemi közeg	Levegő minőségi osztály 1:7:1 DIN ISO 8573-1 szerint
Nyomás alatti harmatpont csökkenés	20 K
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	2 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	2 ... 50 °C
Gyártmány súlya	2,450 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	G1
Pneumatikus csatlakozás 2	G1
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	Alumínium ötvözet