

csatlakozó tömb CPE10-PRS-1/4-6


Cikkszám: 543825

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[CPE szelepekhez.](#)

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	16 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	6
Nyomáshozónák max. száma	2
Burst pressure	5 MPa
Robbanónyomás	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	1.2 Nm
Gyártmány súlya	323 g
Felfogási mód csatlakozótömb	átmenő furattal
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet