



jelátalakító SVE4-IS-R-HM8-2N-M8

Cikkszám: 544221

FESTO

egy érzékelő analóg kimenetét konvertálja a kapcsolási pontban.



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
UL környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Jeltartomány	0 - 20 mA +/-0,6 mA
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Kapcsoló kimenet	2xNPN
Kapcsolási funkció	szabadon programozható
Kapcsoló elem funkció	átkapcsolható
Rövidzár védett	pulzáló
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
Gyártmány súlya	19 g
Material housing	ABS
Beállítási lehetőségek	Teach-In
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L