


kábel aljzat NECU-M8G4

Cikkszám: 544392

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	3.5 ... 5 mm
A következő szabványon alapul:	EN 61984
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csatlakozási frekvencia	500
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Áramterhelhetőség	3 A
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Max. meghúzási nyomaték, csatlakozó	0.3 Nm
Gyártmány súlya	9.5 g
Csatlakozó keresztmetszet	0.14 ... 0.5 mm ²
Elektromos csatlakozás	egyenes aljzat M8x1 4 sarkú
Felfogási mód	recés anyával
Ház színe	fekete
Anyag információ, hollandi anya	Sárgaréz nikkelezett
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	CuZn-nikkelezett PBT
Anyag információ: krimp csatlakozók	Sárgaréz aranyozott