


Csatlakozólap

VMPA1-IC-AP-S-1-EX2

Cikkszám: 545448

FESTO

MPA-S szelepszigethez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	20.2 mm
Hossz	107.3 mm
Raszter méret	10.5 mm
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
ATEX-kategória Gáz	II 3G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex nA II T4 X
ATEX-kategória Por	II 3D
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
KBK korrózióállósági osztály	0
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó M8
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	M7
Pneumatikus csatlakozás 2	M7
Pneumatikus csatlakozás 3	M7
Pneumatikus csatlakozás 4	M7
Pneumatikus csatlakozás 5	M7
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium présöntvény