


búra NECV-S1W37

Cikkszám: 545974

FESTO

VTSA és VTSA-F szelepszigethez, saját szereléshez, lábel nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Alkalmazási terület	VTSA/VTSA-F szelepsziget többpólusú csatlakozásához
Gyártmány súlya	180 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	37
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	37
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	3x M4-es csavar
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Krimpelő csatlakozók
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	2 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1 kV
Kábel csavarzat	M20x1,5
Kábel átmérő	5 ... 13 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	0.08 ... 0.5 mm ²
Védettség	IP65 NEMA 4
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material housing	PA