

# mágnesszelep



## MFHB-3-1/8

Cikkszám: 546049

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Normál névleges átáramlás	90 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Tányéros ülék
Visszaállítási fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Névleges méret	1.3 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	reteszelő
Kapcsolási idő ki	14 ms
Kapcsolási idő be	10 ms
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Gyártmány súlya	60 g
84 vezérlő lefűväs csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium eloxált