

# mágnesszelep



## MOFHB-3-3/4-S

Cikkszám: 546052

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 nyitott monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	39 mm
Normál névleges átáramlás	5,340 l/min
Üzemi nyomás	1 ... 8 bar
Konstrukciós felépítés	Tányéros ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Névleges méret	17 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	reteszelő
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlőnyomás	2.8 ... 8 bar
Kapcsolási idő ki	60 ms
Kapcsolási idő be	90 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Gyártmány súlya	930 g
Elektromos csatlakozás	F tekercsen keresztül, külön kell megrendelni
Felfogási mód	választható/egyéb PR lécre átmenő furattal
Vezérlő levegő csatlakozás: 110	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G3/4
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium eloxált