

pneumatikus szelep



VLOB-2-3/4

Cikkszám: 546061

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 nyitott/zárt monostabil
Működtetés fajtája	pneumatikus
Méret	39 mm
Normál névleges átáramlás	6,000 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Konstrukciós felépítés	Tányéros ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	17 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlőnyomás	1 ... 10 bar
Kapcsolási idő ki	23 ms
Kapcsolási idő be	8 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	670 g
Felfogási mód	választható/egyéb PR lécre átmenő furattal
Vezérlő levegő csatlakozás: 110	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium eloxált