



# mágnesszelep MFHB-2-1/4-B

Cikkszám: 546064

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	2/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Normál névleges átáramlás	600 l/min
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Tányéros ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Névleges méret	7 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	reteszelő
Kapcsolási idő ki	23 ms
Kapcsolási idő be	12 ms
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Gyártmány súlya	575 g
84 vezérlő lefűväs csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium eloxált