


csatlakozólap

VABS-S2-1S-N38-B-K1

Cikkszám: 546103

FESTO

csatlakozó kép ISO 5599-2 szerint.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 42 mm |
| A következő szabványon alapul: | ISO 5599-2 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezérlő levegő ellátás | belső |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| Üzemi feszültségtartomány AC | 110 V |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 24 V |
| Lökőfeszültség-szilárdság | 4 kV |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on | 2 A |
| Szennyeződés foka | 3 |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU kisfeszültségű irányelv szerint |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Védettség | IP65 NEMA 4 szerelt állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 364 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of connecting plate | Alumínium présöntvény |