


alapjel modul MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Cikkszám: 546224

FESTO

a proporcionális technikához.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzés: aktív alapjel érték	LED, sárga
Üzemkész állapot kijelző	LED, zöld
Üzemi feszültségtartomány DC	20 ... 30 V
Bemenő ellenállás, külső alapjel bemenet	tip. 100 Ohm
Bemenő ellenállás, alapjel bemenet	3 kOhm
beállítható kimeneti feszültség	0 ... 10 V
Teljesítmény felvétel 24 V DC-nél	1.5 W
Max.kimeneti áram	27 mA
Maradó hullámosság	10 %
Feszültség, külső alapjel érték bemenet	0 ... 10 V
Tápfeszültség, alapjel érték beállítás	10 ... 10.6 V
Tápfeszültség, alapjel érték beállítás	6 ... 6.36 mA
Potenciométer, külső alapjel érték bemenet	2.5 ... 10 kOhm
Engedély	C-Tick
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	80 g
Csatlakozó keresztmetszet	2.5 mm ²
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Felfogási mód	alagos sínnel