

műanyag tömlő PAN-6X1-NT

Cikkszám: 546285

FESTO

külső méretre kalibrált, hővel és mechanikusan jól terhelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	6 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	32 mm
Belső átmérő	4 mm
Min.hajlítási sugár	14 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.9 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 19 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 275.5 psi
Engedély	TÜV
Maritime classification	see certificate
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.016 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz
Szín	natúr
Shore keménység	D 55 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-A