



Kompakt henger

ADVU-1 1/4"-1 1/4"-A-P-A

Cikkszám: 546294

FESTO

Érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén külső menet.
A dugattyúszárra illő mentes anyával szállítjuk.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1.25 "
Dugattyú átmérő	1 1/4"
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	11.6 ... 145 Psi
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.295 J
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	93 lbf
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	109 lbf
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	1.728 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	1.411 oz
Alapsúly 0 mm löketnél	10.582 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.317 oz
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/8-27
Üzemi nyomás [psi]	11.6 ... 145 psi
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	TPE-U(PU) NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet