


Kompakt henger

ADVU-1 1/4"-3/4"-A-P-A

Cikkszám: 546306

FESTO

Érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén külső menet.
A dugattyúszárra illő mentes anyával szállítjuk.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Löklet | 0.75 " |
| Dugattyú átmérő | 1 1/4" |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Dugattyúrúd vég | Külső menet |
| Üzemi nyomás | 11.6 ... 145 Psi |
| Üzemi közeg | szűrt sűrített levegő |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -4 ... 176 °F |
| Felütközési energia a véghelyzetekben | 0.295 J |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 93 lbf |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 109 lbf |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 1.728 oz |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 1.411 oz |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 10.582 oz |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 0.317 oz |
| Pneumatikus csatlakozás | NPT1/8-27 |
| Üzemi nyomás [psi] | 11.6 ... 145 psi |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, dinamikus tömítések | TPE-U(PU) NBR |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, hengercső | Alumínium ötvözet |