

Kompakt henger

ADVU-1 5/8"-1 1/4"-A-P-A

Cikkszám: 546310



FESTO

Érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén külső menet.

A dugattyúszárra illő mentes anyával szállítjuk.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1.25 "
Dugattyú átmérő	1 5/8"
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	11.6 ... 145 Psi
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.3835 J
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	154 lbf
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	170 lbf
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	2.222 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	2.081 oz
Alapsúly 0 mm löketnél	15.273 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.317 oz
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/8-27
Üzemi nyomás [psi]	11.6 ... 145 psi
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	TPE-U(PU) NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet