


Kompakt henger

ADVU-5/8"-1 1/2"-P-A

Cikkszám: 546375

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén belső menet.
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Löklet | 1.5 " |
| Dugattyú átmérő | 5/8" |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Dugattyúrúd vég | Belső menet |
| Üzemi nyomás | 17.4 ... 145 Psi |
| Üzemi közeg | szűrt sűrített levegő |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -4 ... 176 °F |
| Felütközési energia a véghelyzetekben | 0.0738 J |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 20 lbf |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 27 lbf |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 0.423 oz |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 0.529 oz |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 3.139 oz |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 0.141 oz |
| Pneumatikus csatlakozás | UNF10-32 |
| Üzemi nyomás [psi] | 17.4 ... 145 psi |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, dinamikus tömítések | TPE-U(PU) NBR |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, hengercső | Alumínium ötvözet |