

# Kompakt henger

## ADVU-5/8"-1/2"-P-A

Cikkszám: 546381

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén belső menet.  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.  
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.5 "
Dugattyú átmérő	5/8"
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Belső menet
Üzemi nyomás	17.4 ... 145 Psi
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.0738 J
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	20 lbf
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	27 lbf
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	0.423 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.529 oz
Alapsúly 0 mm löketnél	3.139 oz
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.141 oz
Pneumatikus csatlakozás	UNF10-32
Üzemi nyomás [psi]	17.4 ... 145 psi
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	TPE-U(PU) NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet